


# Attends® Slip Regular



Attends – Le système de numérotation du pouvoir absorbant de 0 à 10

Attends Slip Regular est une gamme de changes complets conçus pour gérer l'incontinence urinaire sévère et/ou fécale.



- |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Voile extérieur respirant blanc toucher textile.                                                                                                                        | <b>2</b> L'indicateur d'humidité aide à la bonne pratique des soins et peut servir de guide pour savoir quand la protection a besoin d'être changée. Pour les tailles M et L, l'indicateur d'humidité disparaît au fur et à mesure de la saturation. Pour les tailles XS, S et XL, il passe du jaune au bleu. | <b>3</b> Ailes respirantes toucher textile pour un maintien ajusté autour de la taille tout en respectant la santé de la peau.                                             |
| <b>4</b> Ceinture élastiquée à l'arrière pour un meilleur maintien. (Sauf pour taille XS).                                                                                       | <b>5</b> Système d'attache repositionnable à quatre adhésifs assure un bon maintien en place du produit.                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b> Élastiques autour des jambes pour un meilleur maintien et pour réduire le risque de fuites.                                                                       |
| <b>7</b> Barrières anti-fuites sur toute la longueur de l'entrejambe pour réduire le risque de fuites.                                                                           | <b>8</b> Noyau en forme anatomique pour un ajustement confortable au plus près du corps.                                                                                                                                                                                                                      | <b>9</b> Noyau superabsorbant avec couche d'acquisition pour une meilleure protection contre les fuites, pour maintenir la peau au sec et pour protéger contre les odeurs. |
| <b>10</b> Le niveau d'absorption et la taille du produit sont indiqués sur le voile extérieur pour faciliter l'identification du produit dans les établissements médico-sociaux. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |

Pour plus d'informations visitez:

[www.attends.fr](http://www.attends.fr)

[www.attends.be](http://www.attends.be)

[www.attends.ch](http://www.attends.ch)

|                           | Conditionnement<br>sac / carton | EAN 7332152<br>sac / carton | Tour de hanches / taille<br>(en cm) | Matériau face externe                 | Noyau d'absorption                                                                       | Voile supérieur | Pince lombaire élastique | Barrières anti-fuites | Système de fixation refermable | Respirable/micro-aéré | Protection<br>Odeur | Technologie Quick-Dry |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Attends Slip Regular 8M   | 28<br>4                         | 203682<br>203699            | 80 - 110                            | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | ✓                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |
| Attends Slip Regular 8L   | 28<br>4                         | 203705<br>203712            | 100 - 150                           | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | ✓                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |
| Attends Slip Regular 9XS  | 32<br>4                         | 208182<br>208199            | 40 - 70                             | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | X                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |
| Attends Slip Regular 9S   | 21<br>4                         | 208106<br>208113            | 50 - 85                             | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | ✓                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |
| Attends Slip Regular 9M   | 28<br>4                         | 203316<br>203323            | 80 - 110                            | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | ✓                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |
| Attends Slip Regular 9L   | 28<br>4                         | 203330<br>203347            | 100 - 150                           | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | ✓                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |
| Attends Slip Regular 10S  | 21<br>4                         | 208120<br>208137            | 50 - 85                             | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | ✓                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |
| Attends Slip Regular 10M  | 26<br>4                         | 207680<br>207697            | 80 - 110                            | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | ✓                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |
| Attends Slip Regular 10L  | 26<br>2                         | 207659<br>207666            | 100 - 150                           | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | ✓                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |
| Attends Slip Regular 10XL | 14<br>4                         | 207635<br>207642            | 150 - 175                           | Laminé de non-tissé et film respirant | Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick Dry | Non-tissé       | ✓                        | ✓                     | ✓                              | ✓                     | ✓                   | ✓                     |



### Quick-Dry

La technologie Quick-Dry est utilisée dans la couche d'acquisition située directement sous le voile de surface à l'endroit où l'urine entre dans la protection. Elle capte et draine rapidement le liquide loin de la peau vers le cœur ultra absorbant de la protection et empêche son retour vers la surface.



### pH Respectueux de la Peau

La technologie du noyau absorbant avec sa couche d'acquisition en fibres bouclées contribue à garantir un pH faible, similaire à celui de la peau. Cela permet de protéger la peau et de la maintenir en bonne santé. (sauf tailles XS, S et XL).



### Zone Active

La Zone Active est la partie centrale de la protection avec une importante capacité d'absorption à l'endroit où il y en a le plus besoin. Ceci permet un maintien au sec de la peau exceptionnel et une meilleure protection contre les fuites pour l'utilisateur.



### Protection contre les Odeurs

Pour vous protéger des odeurs désagréables.



### Micro-aéré

Les matières respirantes laissent la peau respirer, ce qui contribue à préserver la santé de la peau.



Les changes complets Attends Slip Regular sont testés et approuvés par proderm, Institut Indépendant de Recherche Dermatologique Appliquée (sauf pour les Slip Regular 9XS et 10XL).